

Parce que vos yeux
sont uniques

nos verres sont
exceptionnels.

Fiche Précal

- Commande
 Étude d'épaisseur

N° de compte : _____
Date : _____
Information sur le porteur : Mme. M.
Nom : _____
Prénom : _____
Référence de commande : _____

Tampon raison sociale

	+/-	Sphère	+/-	Cylindre	Axe	Addition	Prisme	Base
OD								
OG								

Matières	Styles	Géométries	Traitements
CR 39 (1.5)	Blanc <input type="checkbox"/>	Unifocaux	Aucun <input type="checkbox"/>
CR 39 Qblue (1.5)	Les polarisations	Simple & Net <input type="checkbox"/> EasyWear 0.50 <input type="checkbox"/>	Durci
PolyForte (1.59)	Mango polar <input type="checkbox"/> Carbon Polar #2 35% <input type="checkbox"/>	Uniperfect <input type="checkbox"/> EasyWear 0.85 <input type="checkbox"/>	Dural <input type="checkbox"/>
MR 8 Impact + (1.6)	Gold Polar #2 45% <input type="checkbox"/> Carbon Polar #3 15% <input type="checkbox"/>	EasyWear 0.35 <input type="checkbox"/> EasyWear 1.10 <input type="checkbox"/>	Anti reflets
MR 8 Impact + Qblue (1.6)	Bronze Polar #3 15% <input type="checkbox"/> Green Polar #3 15% <input type="checkbox"/>	Verre de freination myopique	InsideR <input type="checkbox"/>
Haut Indice 1.67	Les photochromiques	CaptainVision 150 <input type="checkbox"/> CaptainVision 250 <input type="checkbox"/>	InsideR UV <input type="checkbox"/>
Haut Indice 1.74	Bronze Dynamic <input type="checkbox"/> Carbon Dynamic <input type="checkbox"/>	CaptainVision 350 <input type="checkbox"/>	King <input type="checkbox"/>
Xtrem 1.74 (Teinte)	Les polarisés + photochromiques	Progressifs	King UV <input type="checkbox"/>
	Bronze PolarDynamic <input type="checkbox"/> Carbon PolarDynamic <input type="checkbox"/>	Facilio <input type="checkbox"/> Eiris <input type="checkbox"/>	BlueProtect <input type="checkbox"/>
	Transitions® GenS	Precisio HD <input type="checkbox"/> Eiris Elite <input type="checkbox"/>	BlueProtect UV <input type="checkbox"/>
	GenS Gris <input type="checkbox"/> GenS Colors Amethyste <input type="checkbox"/>	Roc <input type="checkbox"/> Evokid <input type="checkbox"/>	Iris <input type="checkbox"/>
	GenS Brun <input type="checkbox"/> GenS Colors Emerald <input type="checkbox"/>	Digital 360 <input type="checkbox"/> Sporter <input type="checkbox"/>	Miroités
	GenS Graphite Green <input type="checkbox"/> GenS Colors Saphir <input type="checkbox"/>	Exelon <input type="checkbox"/> BackToRoad <input type="checkbox"/>	Argentico (Miroir Argent) <input type="checkbox"/>
	GenS Colors Ambre <input type="checkbox"/> GenS Colors Rubis <input type="checkbox"/>	Dégressif	Technologie Max
	Transitions® XTractive New Generation	WorkUp <input type="checkbox"/>	(Sous réserve de faisabilité)
	XTractive Gris <input type="checkbox"/> XTractive Graphite Green <input type="checkbox"/>	Bifocaux	Équilibrage iséiconie <input type="checkbox"/>
	XTractive Brun <input type="checkbox"/>	Double & Net - FT28 <input type="checkbox"/> Double & Net - Executif <input type="checkbox"/>	Max 1.5% <input type="checkbox"/>
	Transitions® XTractive Polarisé	BifoLux R28 <input type="checkbox"/> BifoMax <input type="checkbox"/>	Max 3% <input type="checkbox"/>
	XTractive Gris polarisé <input type="checkbox"/>	Lenticulaires	Max 4.5% <input type="checkbox"/>
	Transitions® DriveWear	Simple & Net Lenti <input type="checkbox"/> Facilio Lenti <input type="checkbox"/>	Max 6% <input type="checkbox"/>
	DriveWear <input type="checkbox"/>	Eiris Lenti <input type="checkbox"/>	Max 7.5% <input type="checkbox"/>



Teinte et/ou Options

N

Utiliser un stylo noir fin

Paramètres de la monture :

A	B	D	Angle Panto	Angle de Galbe	DVO
Largeur	Hauteur	Nez			

Paramètres personnalisés :

	Écart pupillaires		Hauteur
	VL	VP (inset)	
OD			
OG			

Paramètres des verres :

Épaisseur souhaitée		Base des verres
Centre		
Bord		

Note :